



CorePro LED- ljuskälla, linjär MV

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 135 lm/W, EEL D, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	950 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	135 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
D	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	51 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	88 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LED-ljuskälla, linjär MV

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Klar plast
Lampform	R7S
Nettovikt (styck)	0,037 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932586
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Beskrivning av lokal kod	8299476
Beställningsnummer	929003791302
Materialnummer (12NC)	929003791302
Lokal kod	8299476
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169301931
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169301948

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

