

CorePro LED lineales R7S



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	R7s
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Referencia de medición de flujo	Sphere
Periodo de garantía	2 años
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	300 °
Flujo luminoso	1.000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	142 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	7 W
Corriente de lámpara (nom.)	51 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	88 °C
Controles y regulación	
Regulable	No

CorePro LED lineales R7S

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Plástico transparente
Forma de la bombilla	R7S
Peso neto (pieza)	0,037 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	1932589
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840
Nombre completo del producto	CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Código de pedido	30195500
Código 12NC	929003791402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169301955
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169301962

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlineal ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LED lineales R7S

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

