



CorePro LED- ljuskälla, linjär MV

CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Klar plast, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RGO, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	R7s
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	1 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	142 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
D	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	7 W
Lampström (nom)	51 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	88 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro LED-ljuskälla, linjär MV

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Klar plast
Lampform	R7S
Nettovikt (styck)	0,037 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Lämplig för accentbelysning	Nej
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932589
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Beskrivning av lokal kod	8299475
Beställningsnummer	929003791402
Materialnummer (12NC)	929003791402
Lokal kod	8299475
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169301955
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169301962

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LED-ljuskälla, linjär MV

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

