



# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G



## MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 ore, Vetro, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	25.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	5 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Angolo del fascio (Nom)	300 °
Flusso luminoso	806 lm
Designazione colore	Warm Glow (WG)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	136 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	95
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5,9 W
Corrente lampada (Nom)	40 mA
Potenza equivalente	60 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici

# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

## Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,032 kg

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	6 kWh
Numero di registrazione EPREL	1969959
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


## Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

## Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Nome completo prodotto	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931165700
Descrizione codice locale	ML60927CLG2
Codice d'ordine	31165700
Codice materiale (12NC)	929003798682
Codice locale	ML60927CLG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8720169311657
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8720169311664

## Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

## Fotometrie



# Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

## Fotometrie



Technical Parameters 43 Page 117

### General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

## Durata



### Life Expectancy Diagram

### Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

