



MASTER Glass LED bulbs

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Glas

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varm glöd (WG)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	95
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	5,9 W
Lampström (nom)	40 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

MASTER Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,032 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1969959
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
Full EOC	872016931165700
Beskrivning av lokal kod	8299488
Beställningsnummer	929003798682
Materialnummer (12NC)	929003798682
Lokal kod	8299488
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169311657
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169311664

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	60 mm	108 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27
CRI95A60CL G



MASTER Glass LED bulbs

Fotometriska data



General Information 43 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

