



MASTER Glass LED bulbs

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Glas

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produktdata


Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	5 år
Ljusteknik	
Färgkod	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Varm glöd (WG)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	144 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	95
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	10,5 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers


MASTER Glass LED bulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,038 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	11 kWh
EPREL-registreringsnummer	1969953
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Måttskiss




Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Fullständigt produktnamn	MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
Full EOC	872016931101500
Beskrivning av lokal kod	8299484
Beställningsnummer	929003798802
Materialnummer (12NC)	929003798802
Lokal kod	8299484
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169311015
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169311022


Product	D	C
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	60 mm	108 mm



General uniform lighting - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG


MASTER Glass LED bulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27
CRI95A60CLG

