



# LED fényforrások



## LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6

A CorePro LEDbulb fényforrások a kompatibilisek az E27 és a B22 foglalattal, és alkalmasak a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el velük, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

| Általános információ                                             |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Névleges élettartam                                              | 15 000 h   |
| Kapcsolási ciklus                                                | 50 000     |
| Technikai adatok                                                 |            |
| Színvisszaadási index (CRI)                                      | 80         |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges) | 70 %       |
| Mechanika és tokozás                                             |            |
| Fényforrás kialakítása                                           | Matt       |
| Fényforrás anyaga                                                | Műanyag    |
| Tanúsítvány és alkalmazási területek                             |            |
| Energiatakarékosági osztály                                      | E          |
| EPREL-regisztrációs szám                                         | 1930255    |
| EyeComfort                                                       | Igen       |
| LED-es innovációk                                                | EyeComfort |

| Alkalmazási feltételek              |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| használható zárt lámpatestekben?    | No                                  |
| Termékadatok                        |                                     |
| A termék megrendelési neve          | LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT / SRT6 |
| Teljes terméknév                    | LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT / SRT6 |
| Full EOC                            | 872016932455800                     |
| Rendelési kód                       | 32455800                            |
| Cikkszám (12NC)                     | 929003818222                        |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 2                                   |
| Nettó tömeg (darab)                 | 0,026 kg                            |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8720169324558                       |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 6                                   |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8720169324565                       |