



# CorePro LEDbulb - Plastic



## LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6

De Philips CorePro LED-lampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeftes. Het levert prachtig licht en betrouwbare prestaties tegen een betaalbare prijs. De CorePro LED-lampen zijn geschikt voor E27- of B22-lamphouders en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Deze lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr  |
| Schakelcyclus                             | 50.000     |
| Gegevens lichttechniek                    |            |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80         |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %       |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen     |            |
| Lampafwerking                             | Mat        |
| Lampmateriaal                             | Kunststof  |
| Keurmerken en classificaties              |            |
| Energie-efficiëntieklasse                 | E          |
| EPREL-registratienummer                   | 1930255    |
| EyeComfort                                | Ja         |
| LED-innovaties                            | EyeComfort |

| Toepassingsomstandigheden                     |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No                                |
| Productgegevens                               |                                   |
| Productnaam voor bestelling                   | LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6 |
| Volledige productnaam                         | LED 75W A60 E27 CW FR ND 2CT/SRT6 |
| Full EOC                                      | 872016932455800                   |
| Bestelcode                                    | 8720169324558                     |
| Materiaalnr. (12NC)                           | 929003818222                      |
| Numerator - Aantal per pak                    | 2                                 |
| Nettogewicht (per stuk)                       | 0,026 kg                          |
| EAN/UPC - product/behuizing                   | 8720169324558                     |
| Numerator - Dozen per buitendoos              | 6                                 |
| EAN/UPC - Case                                | 8720169324565                     |