



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata


Allmän information		Allt-i-ett-typ	
Sockel	GU10	All-in, Multi Color Temperature	
Nominell livslängd	15 000 h	Drift och elektricitet	
Driftcykel	50 000	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Lighting Technology	LED	Effektförbrukning	4,8 W
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone	Lampström (nom)	32 mA
Garantitid	2 år	Motsvarande effekt	50 W
Ljusteknik		Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgkod	2700/3000/4000	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Spridningsvinkel (nom)	36 °	Effektfaktor (fraktion)	0.65
Ljusflöde	360 lm	Spänning (nom)	220–240 V
Ljusstyrka (nom)	550 cd	Temperatur	
Färgbeteckning	2700/3000/4000	T-Case max. (nom)	60 °C
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 3000 4000 K	Styrenheter och dimring	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W	Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Färgbeständighet	<6	Mekanik och armaturhus	
Färgåtergivningsindex	80	Ljuskällans ytbehandling	Klar
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Material i lampan	Plast
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	360 lm	Lampform	PAR16
Photobiological safety according to EN 62471	RG1		

CorePro LEDspot MV

Nettovikt (styck)	0,039 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	2105338
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM
Full EOC	872016936969600
Beskrivning av lokal kod	8299812
Beställningsnummer	929004221002
Materialnummer (12NC)	929004221002
Lokal kod	8299812
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169369696
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169369702

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM

