



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT 4P integrerar en LED-ljuskälla i traditionell lysrördesign. Produkten är perfekt vid uppgradering av lampor i allmänbelysning. Den uppfyller grundläggande belysningskrav, sparar avsevärt med energi och är miljövänlig

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nominell livslängd	30 000 h
Driftcykel	200 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	3 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	120 °
Ljusflöde	720 lm
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	110 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	82
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	35 mA
Motsvarande effekt	18 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Spänning (nom)	220–240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18W PL-T
Ingående ström vid nätspänning	6.81
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A –	112
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A –	
– EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A –	
– EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A –	180
Nätspänning	

CorePro LED PLT 4P


Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A - – EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A - – EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	HF/nätspänning
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Produktens längd	103 mm
Lampform	PL-T
Nettovikt (styck)	0,098 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	2277173

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +35 °C

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Fullständigt produktnamn	CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Full EOC	872110304973500
Beskrivning av lokal kod	8289829
Beställningsnummer	929004266602
Materialnummer (12NC)	929004266602
Lokal kod	8289829
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8721103049735
Räknare – antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC – Hölje	8721103049742



Måttskiss



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P	42 mm	42 mm	93 mm	103 mm	119 mm



CorePro LED PLT 4P

Livslängd



FailureRate

Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P

