

CorePro Plastic LED-ljuskällor

F A↑G

CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 1521 lm, 1055 lm, 806 lm, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 108 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år

Ljusteknik	
Färgkod	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	1 521 1 055 806 470 lm
Färgbeteckning	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 3000 4000 5000 6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Allt-i-ett-typ	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen

Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	14 11 8 5 W
Lampström (max)	60 mA
Lampström (min)	30 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,055 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	2537491
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	0,9
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT
Full EOC	872110315059200
Beskrivning av lokal kod	8289948
Beställningsnummer	929004435102
Materialnummer (12NC)	929004435102
Lokal kod	8289948
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8721103150592
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8721103150608

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT	60 mm	118 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT



General uniform lighting - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT


CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb D 40-60-75-100W A60 5CCT

© 2026 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.