



Eco Twister

8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

Datos del producto

Información general		Índice de producción de color (IRC)	
Tapa-base	E27		77
Vida útil nominal	6,000 hora(s)	LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) 70 %	
Ciclo del interruptor	4,000	Operación y aspectos eléctricos	
Vida útil promedio (horas)	6,000 hora(s)	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
		Consumo de energía	8 W
Información técnica sobre la luz		Corriente de la lámpara (nominal)	110 mA
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Tiempo de inicio (nominal)	0.3 s
Flujo luminoso	424 lm	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	<2 s
Designación de color	luz natural fría	Factor de potencia (fracción)	0.5
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	313	Voltaje (nominal)	110-127 V
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	337		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	53 lm/W		

Eco Twister

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Forma del foco	Espiral
Peso neto (pieza)	0.046 kg

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb
--------------------------------	---

Nombre del producto completo	8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb
------------------------------	---

Full EOC	871869643632500
----------	-----------------

Código del pedido	929689000801
-------------------	--------------

N.º de material (12NC)	929689000801
------------------------	--------------


Numerador: cantidad por paquete	1
---------------------------------	---

EAN/UPC: producto/caja	8718696436325
------------------------	---------------

Numerador: paquetes por caja externa	12
--------------------------------------	----

EAN/UPC - Caja	8718696436332
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
8 W (30 W) E27 cap Compact fluorescent Spiral bulb	46 mm	81.5 mm	40 mm

