

**PHILIPS**

**Lighting**



## Eco Twister

### ECO Twister 20W WW E27 110-127V 1PF/12

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

#### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.


#### Datos del producto

| Información general                             |                                | LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
|---|--------------------------------|---|------|
| Tapa-base                                       | E27 [E27]                      |   |      |
| Vida útil nominal                               | 6,000 hora(s)                  |   |      |
| Ciclo del interruptor                           | 4,000                          |   |      |
| Vida útil promedio (horas)                      | 6,000 hora(s)                  |   |      |
| Lighting Technology                             | Compact Fluorescent Integrated |   |      |
| Información técnica sobre la luz                |                                |   |      |
| Código de color                                 | 827 [CCT of 2700K]             |   |      |
| Flujo luminoso                                  | 1,180 lm                       |   |      |
| Designación de color                            | Blanco cálido (WW)             |   |      |
| Coordenada de cromaticidad X (nominal)          | 463                            |   |      |
| Coordenada de cromaticidad Y (nominal)          | 420                            |   |      |
| Temperatura de color correlacionada             | 2700 K                         |   |      |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 59 lm/W                        |   |      |
| Índice de producción de color (IRC)             | 77                             |   |      |
| Operación y aspectos eléctricos                 |                                |   |      |
| Frecuencia de línea                             | 50 or 60 Hz                    |   |      |
| Frecuencia de entrada                           | 50 o 60 Hz                     |   |      |
| Consumo de energía                              | 20 W                           |   |      |
| Corriente de la lámpara (nominal)               | 270 mA                         |   |      |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.3 s                          |   |      |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | <2 s                           |   |      |
| Factor de potencia (fracción)                   | 0.5                            |   |      |
| Voltaje (nominal)                               | 110-127 V                      |   |      |
| Controles y atenuación                          |                                |   |      |
| Regulable                                       | No                             |   |      |

# Eco Twister

| Mecánica y carcasa                |   | Nombre del producto completo         | ECO Twister 20W WW E27 110-127V |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Forma del foco                    | Espiral                                   | 1PF/12                               |                                 |
| Aprobación y aplicación           |   | Full EOC                             | 871869643642400                 |
| Producto de ahorro de energía     | Sí  | Código del pedido                    | 929689001301                    |
| Contenido de mercurio (Hg) (máx.) | 2 mg                                      | N.º de material (12NC)               | 929689001301                    |
| Consumo de energía kWh/1000 h     | 20 kWh                                    | Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                               |
| Información del producto          |   | EAN/UPC: producto/caja               | 8718696436424                   |
| Nombre del producto del pedido    | ECO Twister 20W WW E27 110-127V<br>1PF/12 | Numerador: paquetes por caja externa | 12                              |
|                                   |   | EAN/UPC - Caja                       | 8718696436431                   |

## Plano de dimensiones



| Product                                | D (max) | C (max)  | F (max) |
|--|---------|----------|---------|
| ECO Twister 20W WW E27 110-127V 1PF/12 | 55 mm   | 108.5 mm | 46.5 mm |

