



Tornado

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Die Hochleistungs-Energiesparlampe Tornado kombiniert eine hohe Energieeffizienz mit einer besonders kompakten Bauform. Mit ihrer langen Lebensdauer ist sie ideal für den Dauereinsatz geeignet.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Zerschlagen einer Lampe Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang, und entfernen Sie die Bruchstücke am besten mit Handschuhen. Geben Sie die Stücke in eine Plastiktüte, und bringen Sie sie zur örtlichen Sammelstelle. Verwenden Sie keinen Staubsauger.
- Kompaktleuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln und müssen bei der örtlichen Müllsammelstelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Die europäische Beleuchtungsindustrie hat die nötige Infrastruktur zur Wiederverwertung von Quecksilber, anderen Metallen, Glas usw. eingerichtet.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14
Nennlebensdauer	10.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	10.000
Nennlebensdauer (Std.)	10.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Compact Fluorescent Integrated
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	705 lm
Nennlichtausbeute (Nom)	58 lm/W
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (nom.)	337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	80


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	65 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz
Systemleistung	12,0 W
Lampenstrom (Nom)	90 mA
Startzeit (Nom)	0,3 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	5 bis 40 s s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.6
Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Tornado

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Spiral Filament
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	2,0 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	12 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	12 W (58 W) E14 cap Spiral energy saving bulb
Gesamtbezeichnung des Produkts	Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Gesamt-Produktcode	871829111720900
Bestellcode	11720900
Material-Nr. (12NC)	929689134602
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,053 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291117209
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8718291117216

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	F (max)
12 W (58 W) E14 cap Spiral energy saving bulb	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

