

PHILIPS**Lighting**

Eco Twister

12 W (50 W) Compact fluorescent Spiral bulb

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 30 a 100 W.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico cerrada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- Las lámparas fluorescentes compactas deben tratarse como desechos especiales; deben llevarse a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. La asociación de la industria europea de la iluminación ha establecido una infraestructura que permite reciclar mercurio, otros metales, vidrio, etc.

Datos del producto

Información general		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Tapa-base	E27		
Vida útil nominal	6.000 hora(s)		
Ciclo del interruptor	4.000		
Vida útil promedio (horas)	6.000 hora(s)		
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated		
Información técnica sobre la luz			
Código de color	827 [CCT of 2700K]		
Flujo luminoso	665 lm		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	55 lm/W		
Designación de color	Blanco cálido (WW)		
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	463		
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	420		
Temperatura de color correlacionada	2700 K		
Índice de producción de color (IRC)	77		
Operación y aspectos eléctricos			
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz		
Consumo de energía	12 W		
Corriente de la lámpara (nominal)	90 mA		
Tiempo de inicio (nominal)	0,3 s		
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	<2 s		
Factor de potencia (fracción)	0.5		
Voltaje (nominal)	220-240 V		
Controles y atenuación			
Regulable	No		

Eco Twister

Mecánica y carcasa

Forma del foco	Espiral
----------------	---------

Aprobación y aplicación

Producto de ahorro de energía	Sí
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	12 kWh

Información del producto

Nombre del producto del pedido	12 W (50 W) Compact fluorescent Spiral bulb
--------------------------------	--

Nombre del producto completo	12 W (50 W) Compact fluorescent Spiral bulb
------------------------------	--

Full EOC 871869643614100

Código del pedido 929689208601

N.º de material (12NC) 929689208601

Numerador: cantidad por paquete 1

Peso neto (pieza) 0,051 kg

EAN/UPC: producto/caja 8718696436141

Numerador: paquetes por caja externa 12

EAN/UPC - Caja 8718696436158

</div