



Economy Twister

8 W (40 W) E14 cap Spiral energy saving bulb

Компактна енергозберігаюча лампа у формі спіралі, швидко забезпечує яскраве світло та підходить скрізь. Заощаджує ваші гроші завдяки низькому енергоспоживанню. Завдяки широкому діапазону потужностей у ватах можна легко замінювати більшість ламп розжарювання будь-де.

Попередження та безпека

- Украв майже напевно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у закритий целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пиросос.
- З компактними флуоресцентними лампами слід поводитися як зі спеціальними відходами, їх потрібно відправляти в місцеві пункти утилізації відходів. Європейська освітлювальна промисловість створила інфраструктуру, здатну переробляти ртуть, інші метали, скло тощо.

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Розташування виводів	E14
Номинальний термін служби	6 000 година (-н)
Цикл вмикання/вимикання	6 000
Розрахований термін служби (годин)	6 000 година (-н)
Технології освітлення	Compact Fluorescent Integrated
Світлотехнічні	
Код кольору	865 [CCT of 6500K]
Світловий потік	475 lm
Позначення кольору	Холодне денне світло
Світловіддача (номінальна) (ном.)	59 lm/W
Координата хроматичності X (номінальна)	313
Координата хроматичності Y (номінальна)	337
Корельована колірна температура (ном.)	6500 K


Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Частота лінійного сканування	50 or 60 Hz
Вхідна частота	50 або 60 Hz
Споживана потужність	8,0 W
Струм у лампі (ном.)	60 mA
Час увімкнення (ном.)	0,3 s
Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку	5-40 c s
Коефіцієнт потужності (частка)	0.6
Напруга (ном.)	220-240 V

Economy Twister

Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Ні
Механічні деталі й корпус	
Форма лампи	Спиральні
Затвердження й застосування	
Вміст ртуті (макс.)	2,0 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	8 kWh
Дані про виріб	
Назва замовленого виробу	8 W (40 W) E14 cap Spiral energy saving bulb

Повна назва виробу	8 W (40 W) E14 cap Spiral energy saving bulb
Повний код виробу	871016340613800
Код замовлення	929689238401
Номер матеріалу (12NC)	929689238401
Чисельник — кількість в упаковці	1
Вага нетто (шт.)	0,048 kg
EAN/UPC - Product/Case	8710163406138
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	6
EAN/UPC - корпус	8710163406176

Розміри



Product	D (max)	C (max)	F (max)
8 W (40 W) E14 cap Spiral energy saving bulb	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

