



ECO HOME

23 W (100 W) E27 6500 K Stick energy saving bulb

Eco Home es la opción básica de ahorro de energía de las lámparas fluorescentes compactas Philips, que ofrece una gran rentabilidad con una calidad y un rendimiento confiables. Es el reemplazo ideal de alta calidad y bajo consumo para las lámparas incandescentes, ya que consume hasta un 80 % menos de energía que las lámparas incandescentes estándares y dura hasta 6 años (sobre la base de un uso residencial promedio de 1000 horas por año o 3 horas por día).

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	E27
Vida útil nominal	8,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	5,000
Vida útil promedio (horas)	8,000 hora(s)
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Flujo luminoso	1,352 lm
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	59 lm/W
Designación de color	luz natural fría
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	313
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	337
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	50 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz

Consumo de energía	23.0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	165 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0.3 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	40-60 s
Factor de potencia (fracción)	0.6
Voltaje (nominal)	220-240 V
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	Tubular
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	23 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	23 W (100 W) E27 6500 K Stick energy saving bulb

Nombre del producto completo	23 W (100 W) E27 6500 K Stick energy saving bulb
Full EOC	871829125126200
Código del pedido	929689255201
N.º de material (12NC)	929689255201
Numerador: cantidad por paquete	1

Peso neto (pieza)	0.075 kg
EAN/UPC: producto/caja	8718291251262
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718291251279

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	F (max)
23 W (100 W) E27 6500 K Stick energy saving bulb	36.0 mm	160 mm	48.4 mm

