



Energy Saver GU24

EL/mdTQS 13W GU24

Vous cherchez un dispositif à faible consommation qui ne ressemble à nul autre? La famille Energy Saver de Philips offre des options d'éclairage à faible consommation qui fournissent non seulement un éclairage similaire à celui des ampoules incandescentes standard, mais qui se présentent également sous la même forme classique. Essayez les lampes Energy Saver de Philips et admirez leur éclairage de qualité réellement supérieure adapté à vos besoins.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GU24
Durée de vie nominale	10 000 h
Cycle de commutation	5 000
Durée de vie nominale (heures)	10 000 h
Lighting Technology	Compact Fluorescent Integrated

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	900 lm
Efficacité lumineuse (nominale)	67 lm/W
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	459
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	412
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	50 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz

Consommation	13,0 W
Courant de la lampe (nom.)	210 mA
Facteur de puissance (fraction)	0.55
Tension (nom.)	110-127 V

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	EL/mdTQS

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	2 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	13 kWh


Données de produit	
Nom du produit de la commande	13 W (60 W) Compact fluorescent Spiral bulb
Nom complet du produit	EL/mdTQS 13W GU24
Code de commande	454199
Numéro de matériau (12 CN)	929689791101

Energy Saver GU24

Numérateur – Quantité par emballage	1
Poids net (pièce)	0,060 kg
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677454197
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6

EAN/CUP – Boîte	50046677454192
-----------------	----------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	F (max)
13 W (60 W) Compact fluorescent Spiral bulb	51,5 mm	95,0 mm	42,5 mm

