

PHILIPS

Lámpara de pared
Hedgehog de 42 W E27
sin foco

myGarden

Sin foco

Antracita

Resistente al agua



17337/93/PN



Disfruta un hermoso jardín iluminado

El apliqué de pared Philips Hedgehog en aluminio fundido a presión agrega estilo y energía a tu pared. Distribuye la luz hacia arriba y hacia abajo para un impresionante efecto de luz bidireccional de pared. Todo lo que tienes que hacer es disfrutar de tu jardín.

Añade diseño a tu jardín

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Características especiales

- Fácil de instalar
- Impermeable

Disfruta tu vida en exteriores

- Crea una atmósfera elegante y acogedora

Destacados

Material de alta calidad

Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es de uso rudo y construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio moldeado a presión y materiales sintéticos superiores.

Fácil de instalar



Instalar un luminario a veces puede ser difícil, con esta lámpara de exterior de Philips, puedes estar seguro de que hemos puesto atención en facilitar y simplificar la instalación. Este artículo se entrega con una llave de torque para la instalación.

Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y fue probada rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

Crea una atmósfera elegante

Este apliqué de pared está diseñado de acuerdo con los últimos gustos, tendencias y estilos de vida para combinarse con tu decoración de manera natural y definir el ambiente que siempre has deseado.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente resistente a la intemperie: Sí

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,709 kg
- Alto: 9,1 cm
- Largo: 16 cm
- Ancho: 18,2 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: E27
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 42 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Fuente de luz reemplazable: Sí
- Cantidad de fuentes de luz: 1

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696157053
- Peso neto: 0,71 kg
- Peso bruto: 0,8 kg
- Alto: 21,1 cm
- Largo: 9,5 cm
- Ancho: 16,6 cm
- N.º de material (12NC): 915005361101



Fecha de publicación:
2024-09-17
Versión: 0.355

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com