

PHILIPS

Tubo lineal

LED

16 W (36 W)

G13

Luz fría de día

No regulable

8718696525036



Lámpara LED con mayor calidad de luz

Este tubo LED lineal de Philips proporciona una duración excepcionalmente prolongada y un importante ahorro de energía. Con su temperatura de color brillante, este tubo es el repuesto perfecto y duradero para los tubos fluorescentes lineales (TL).

Especificaciones

Null

- Apto para iluminación acentuada: No

Características de la fuente de luz

- Forma: Tubo
- Forma de la lámpara: T8
- Toma de corriente: G13
- Regulable: No
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Cristal

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 73
- Temperatura de color: 6500 K
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 6500 K
- Flujo luminoso: 1.600 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 100 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Marcas de aprobación: Conformidad con RoHS, Certificado KEMA Keur
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- Familia de productos: EyeComfort

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.5

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios equivalente: 36 W
- Consumo de energía: 16 W
- Consumo energético kWh/1000 h: 16

Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 1.212 mm
- Longitud total: 1.212,3 mm
- Ancho total: 27,8 mm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15.000

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60
- Diámetro: 27,8 mm
- Regulable: No
- Frecuencia de línea: 50 to 60
- Tapa-base: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
- Compatibilidad de balastos: EM



Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.715

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com