

# PHILIPS

Luminaria de pared/  
techo Meranti x2

Luces de techo/pared


Sin foco

Blanco

ClickFix



8719514465312



## Pon énfasis en el estilo

Incluye estas prácticas luces Philips en tu hogar. Elige cualquier luz LED GU10 de Philips de tu preferencia para usar con nuestros focos spot y asegurar tener una luz duradera de alta calidad.

### Características especiales

- Cabezal de mini reflector regulable

### Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Material duradero de alta calidad

# Destacados

## Cabezal de mini reflector regulable



Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.

## Material de alta calidad

Este mini reflector está hecho con materiales duraderos de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que mejorará e iluminará tu hogar por muchos años por venir.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

## Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal

## Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Instalación click!FIX: Sí

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Área de tareas, Salón
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,333 kg
- Altura total: 155 mm
- Longitud total: 274 mm
- Ancho total: 80 mm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Alimentación: AC 220-240
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 35W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 35
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra
- Cantidad de fuentes de luz: 2

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514465312
- Peso neto: 0,33 kg
- Peso bruto: 0,44 kg
- Alto: 32 cm
- Largo: 12 cm
- Ancho: 14 cm



Fecha de publicación:  
2025-08-30  
Versión: 0.321

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)