PHILIPS

# Luminaria de pared/ techo Meranti x4

Luces de techo/pared

Sin foco

Blanco

ClickFix




8719514465350



## Pon énfasis en el estilo

Incluye estas prácticas luces Philips en tu hogar. Elige cualquier luz LED GU10 de Philips de tu preferencia para usar con nuestros focos spot y asegurar tener una luz duradera de alta calidad.

### Características especiales

- Cabezal de mini reflector regulable

### Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Material duradero de alta calidad

# Destacados

### Cabezal de mini reflector regulable



Dirige la luz a donde quieras con solo ajustar, rotar o simplemente inclinando el cabezal de mini reflector de la lámpara.

### Material de alta calidad

Este mini reflector está hecho con materiales duraderos de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que mejorará e iluminará tu hogar por muchos años por venir.

# Especificaciones

### Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

### Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Metal

### Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

### Características/accesorios adicionales incluidos

- Instalación click!FIX: Sí

### Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Área de tareas, Salón
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

### Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,665 kg
- Altura total: 150 mm
- Longitud total: 674 mm
- Ancho total: 80 mm

### Servicio

- Garantía: 2 años

### Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Alimentación: AC 220-240
- Base/rosca: GU10
- Potencia en vatios de la luz incluida: 35W
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 35
- Código IP: IP20 | Protección para los dedos
- Clase de protección: Clase I: conectado a tierra
- Cantidad de fuentes de luz: 4

### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514465350
- Peso neto: 0,67 kg
- Peso bruto: 0,83 kg
- Alto: 72 cm
- Largo: 12 cm
- Ancho: 14 cm

8719514465350

Fecha de publicación:
2025-08-30
Versión: 0.329

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**