

# PHILIPS

Burlap Decken-/  
Wandspot, 4x


Decken-/Wandspots

Ohne Leuchtmittel

Matt, verchromt



50234/17/E7



## Stil wird groß geschrieben

Baue diesen praktischen Philips Spot zuhause ein. Wähle Deine Philips E14 LED-Lampe passend zu dem Stil Deines Spots und gewährleiste eine qualitativ hochwertige und langlebige Beleuchtung.

### Besondere Eigenschaften

- Schwenkbarer Spotkopf
- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

# Besonderheiten

## Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

## Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Lampe ist keine Glühbirne enthalten. Somit können Sie entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Ihrem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Chrom
- Material: Glas

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Nein
- Produktmontage mit einer Armlänge Abstand: Ja

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Nein

## Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,950 kg
- Gesamte Höhe: 145 mm
- Gesamte Länge: 690 mm
- Gesamte Breite: 195 mm

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: No bulb included
- Netzstrom: AC 220–240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E14
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 40W
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 40
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 4

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696132999
- Nettogewicht: 0,95 kg
- Bruttogewicht: 1,54 kg
- Höhe: 72 cm
- Länge: 12 cm
- Breite: 14 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-09-13  
Version: 0.672

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)