

PHILIPS


Donegal Einbau-
und Einlegeleuchte

Einbau- und
Einlegeleuchten

Ohne Leuchtmittel
weiß



50391/31/PN



Schaffen Sie die passende Beleuchtung

Der Philips Einbauspot Donegal besteht aus höchstwertigen Materialien (staubfrei rostfrei) für mühelose Instandhaltung. Mit seiner einfachen Linienführung passt er zu jedem Stil. Wählen Sie Ihre Philips GU10 LED-Lampe entsprechend Ihrem Stil und sorgen Sie für hochwertiges Licht mit langer Nutzlebensdauer.

Besondere Eigenschaften

- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Leuchtmitteltausch

Wie für Ihr Wohn- und Schlafzimmer gemacht

- Hochwertige Materialien
- Kein Staub, kein Rost

Besonderheiten

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Lampe ist keine Glühbirne enthalten. Somit können Sie entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Ihrem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

Einfacher Leuchtmitteltausch

Der neue einfach bedienbare Ring erlaubt die einfache Montage einer GU10-Glühlampe.

Hochwertige Materialien

Dieser Einbauspots wird aus höchstwertigem Kunststoff mit erstklassigen Oberflächen gefertigt. Dies sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Lichtleistungen.

Kein Staub, kein Rost

Das spezielle Oberflächenmaterial dieses Einbauspots (staubfrei rostfrei) minimiert die Staubansammlung und sorgt für lange Lebensdauer Ihres Produkts.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Synthetik

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 30.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- Einfacher Leuchtmitteltausch: Ja
- LED integriert: Nein
- Nur für LED-Leuchte geeignet: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Nennlichtausbeute (Nom): 112 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Nein

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,112 kg
- Einbautiefe: 100 mm
- Gesamte Höhe: 42 mm
- Gesamte Länge: 90 mm
- Gesamte Breite: 90 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: -
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: GU10
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 5,5
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II
- Anzahl Lichtquellen: 1



Ausstellungsdatum:
2025-09-03
Version: 0.1081

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com