

PHILIPS

Halogenbrenner

Halogen

42 W (60 W)

G9

Warmweiß

Dimmbar



8718291204244



Exzellentes, glänzendes Licht

Die Philips Halogenbrenner bieten klares, brillantes Halogenlicht, das Ihre Leuchten ideal ergänzt. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Brillantes natürliches Licht

Besonderheiten

dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

Brillantes natürliches Licht



Dieser Philips Halogenbrenner bietet brillantes, natürliches Halogenlicht, das Ihre Leuchten ideal ergänzt.

Daten

Lampeneigenschaften

- Form: Kapsel
- dimmbar: Ja
- Lampenform: Brenner, keine Richtwirkung
- Sockel: G9
- Technologie: Halogen
- Kolbenausführung: Klar

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 13 mm
- Höhe: 45 mm
- Breite: 13 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Nennlebensdauer: 2.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 8.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Spezielle Anwendung, Akzentuierte Beleuchtung
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2800 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 590 lm
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung s
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 2800 K
- Nennlichtausbeute (nom.): 15 lm/W
- Lichtstrom: 590 lm

Stromversorgung

- Leistungsfaktor (Bruchteil): 1

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230 V
- Wattleistung: 44,0 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): G
- Energieverbrauch: 44 W

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 2.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 590 lm
- Nennleistung: 44.0 W

Technische Daten

- Nutzlebensdauer der Lampen: 2.000 Stunde(n)
- Form: Kapsel
- Farbkoordinate Y: 0,409
- Farbkoordinate X: 0,452
- EPREL Registrierungsnummer: 423240
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Ja
- Sockel: G9 | G9



Ausstellungsdatum:
2023-12-07
Version: 0.644

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com