

# Hohe Energieersparnis


Unter den funktionellen Energiesparlampen mit kompaktem Design bietet diese Philips Economy-Lampe das beste Preis-Leistungsverhältnis. Dank ihrer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren sparen Sie mit dieser kompakten Lampe bis zu 80 % an Energie und Kosten.

## Spart Energie und Geld

- Energieeinsparung von bis zu 80 %
- · Lange Lebensdauer bis zu 6 Jahre

# Besonderheiten


## Energieeinsparung von bis zu 80 %



Diese Lampe benötigt bis zu 80 % weniger Energie als herkömmliche

Lichtquellen, sodass Sie Ihre Stromkosten reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

# Lange Lebensdauer - bis zu 6 Jahre



Philips Energiesparlampen wurden für hohe Zuverlässigkeit entwickelt. Mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren können Sie Aufwand und Kosten für häufiges Lampenwechseln vermeiden und jährlich jede Menge Energie sparen.

# Daten

# Lampeneigenschaften

· Lampenform: Nicht gerichteter Stab

· Sockel: E27

• Technologie:

Kompaktleuchtstofflampe (CFLi)

· dimmbar: Nein

# Lampenabmessungen

· Durchmesser: 40 mm

Höhe: 152 mmBreite: 40 mm

# Nutzlebensdauer

 Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 6 Jahr

Lichtstromerhalt: 0.7

Anzahl der Schaltzyklen: 6.000

· Nennlebensdauer: 6.000

## Lichteigenschaften

• Anwendung: Energiesparendes Licht,

Angenehmes Licht

· Farbwiedergabeindex (CRI): 82

• Farbtemperatur: 2700 K

· Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß

· Nomineller Lichtstrom: 856 lm

• Startzeit: 0.3 s

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 5 bis 40 s

S

· Ähnlichste Farbtemperatur: 2700 K

· Lichtstrom: 856 lm

· Nennlichtausbeute (Nom): 61 lm/W

#### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 100 mA

# Stromversorgung

· Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.6

#### Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.6

• Spannung: 220-240 V

Äquivalente Wattleistung: 68 W

• Systemleistung: 14,0 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 14

## Nennwerte

Nennlebensdauer: 6.000Nennlichtstrom: 856 lmSpitzenintensität des

Strahlmittelpunkts: not applicable cd

· Nennleistung: 14 W

## **Technische Daten**

Farbkoordinate Y: 420Farbkoordinate X: 463

• Dimmbar: Nein

• Netzfrequenz: 50 or 60

· Sockel: E27



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.883 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.