



Licht, das Dir die wahren Farben in Deinem Zuhause zeigt.

Erlebe mit den Philips CRI90 LED-Lampen die wahren Farben in Deinem Zuhause und durchflute Deine Zimmer mit natürlichem Licht. Lampen mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) in der Nähe von 100 sind mit natürlichem Licht vergleichbar. So kannst Du die Einrichtung und das Mobiliar in Deinem Zuhause so erleben, wie Du es Dir immer gewünscht hast. Begnüge Dich nicht mit Lampen, die Farben verfälschen – erlebe Dein Zuhause mit Philips CRI90 in wahren Farben.

Hochwertiges Licht

Kaltweißes Licht

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- · Ähnliche Form und Größe wie Halogen-Spots
- · Ähnliche Form und Größe wie Halogenlampen in Stabform

Besonderheiten

Kaltweißes Licht



Diese Leuchte hat eine Farbtemperatur von 4000 K und sorgt so für ein extra kühles, frisches und strahlendes Licht.

Ersetzt Halogen-Spot



Mit seinem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist dies ein zeitgenössischer LED-Brenner. Der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogen-Spots.

Ersetzt Halogenlampen in Stabform



Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist diese moderne stabförmige LED-Lampe der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Halogenlampen in Stabform.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- · Lampenform: Ausgerichteter Reflektor
- · Sockel: GU10 · dimmbar: Ja
- · Kolbenausführung: Klar
- · Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- · Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- · Abstrahlwinkel: 36 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 350 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5
- Farbcode: 940 | CCT of 4000K
- · Nennlichtausbeute (Nom): 87 lm/W

Sonstiges

· Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8718699775995
- · Artikelnr.: 871869977599501
- Produkttitel: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.84
- Spannung: 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 50 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- · Systemleistung: 4 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 4

Produktabmessungen und -gewicht

- · Gesamte Höhe: 54 mm
- · Gesamte Länge: 54 mm
- · Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte

 Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 700 cd

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer:

391907

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8718699775995

Nettogewicht: 0,05 kgBruttogewicht: 0,07 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 5,3 cmBreite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-20 Version: 0.263 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.