

PHILIPS

Dive Einbau- und Einlegeleuchte

Einbau- und Einlegeleuchten

2700 K

Schwarz

Dimmbar; Wasserbeständig



8719514331556



Schaffe die perfekte Atmosphäre mit hochwertigem, dimmbarem Licht.

Schaffe die perfekte Atmosphäre mit dimmbaren Philips LED-Einbauspots. Dimme die Lampen von jedem Ort aus und stelle ein helles Licht für den Alltag oder gemütliche Weißtöne für entspannte Momente ein.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 10.000

Umweltschutz

- Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, wasserbeständig

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 31 mA
- Lichtausbeute: 58 lm/W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,114 kg
- Ausschnittlänge: 7.0 cm
- Ausschnittbreite: 7.0 cm
- Höhe: 5,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Einbautiefe: 1,5 cm
- Breite: 8,5 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 20.000 Stunde(n)
- Durchmesser: 85 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 350
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5.5
- IP-Code: IP65/IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514331556
- Nettogewicht: 0,12 kg
- Bruttogewicht: 0,15 kg
- Höhe: 9 cm
- Länge: 7,5 cm
- Breite: 10,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-02-27
Version: 0.293

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com