



# Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und unmittelbare, deutliche Energieeinsparungen. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für die herkömmlichen, matten Glühlampen.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

# Besonderheiten

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen



Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

# Daten

### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Lampenform: T20

Sockel: B15dimmbar: Nein

· Kolbenausführung: Klar

Kolbenmaterial: Glas

### Nutzlebensdauer

· Anzahl der Schaltzyklen: 20.000

· Nennlebensdauer: 15.000

### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Lichteigenschaften

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

· Nomineller Lichtstrom: 806 lm

· Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 0.5

• Farbcode: 827 | CCT of 2700K

Nennlichtausbeute (Nom): 124 lm/W

# **Sonstiges**

EyeComfort: Ja

LED-Innovationen: EyeComfort

#### Informationen zur Verpackung

• EAN: 8719514361447

· Artikelnr.: 871951436144700

• Produkttitel: LED classic 60W T20L

B15 WW CL ND SRT

#### Stromverbrauch

• Leistungsfaktor: 0.5

• Spannung: 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 60 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): E

· Systemleistung: 6,5 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

# Produktabmessungen und -gewicht

· Gesamte Höhe: 88 mm

· Gesamte Länge: 88 mm

· Gesamte Breite: 20 mm

#### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 658018

### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514361447

· Nettogewicht: 0,02 kg

· Bruttogewicht: 0,03 kg

· Höhe: 12,7 cm

· Länge: 3 cm

· Breite: 6,3 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.242 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.