

PHILIPS

Lampe 13 W (entspr.
100 W) A67 E27

Smarte LED

Gesamtes Farbspektrum

Kunststoff

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung mit der WiZ-App
oder per Sprache



8719514372542



Farbenfrohes Licht für jede Stimmung

Diese lichtstarke Philips Smart A67 LED-Lampe erzeugt ein intensives Farblight. Die Lampe ist kompatibel mit WiZ Connected, das heißt, sie kann mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung über das vorhandene WLAN gesteuert werden.

Einfache Einrichtung

- Einfaches Plug-and-Play. Funktioniert mit dem vorhandenen WLAN.

Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar.
- Sprachsteuerung mit Google Assistant, Alexa oder Siri Shortcuts

Smarte Eigenschaften

- Automatisiere Dein Licht mit Routinen
- Wohlfühlfunktionen festlegen

Lichtmodi

- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest
- Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Benutzerdefinierte Szenen mit voreingestellten, dynamischen Lichtmodi.

Besonderheiten

Einfaches Plug-and-Play

WiZ funktioniert mit Deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach Dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Ortsunabhängige Steuerung

Steuere Deine WiZ-Lampen mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Sprachsteuerung

Mit Deiner Stimme und Google Assistant, Amazon Alexa oder Siri Shortcuts kannst Du Deine Lampen freihändig steuern. Verwende einfache Sprachbefehle, um Lampen ein- oder auszuschalten, aufzuhellen und zu dimmen, die Farbe zu ändern und benutzerdefinierte Lichtszenen festzulegen.

Automatisiere Dein Licht mit Routinen

Lass Deine Lampen automatisch auf Deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit Dein Licht angeht, wenn Du nach Hause kommst und ausgeht, wenn Du es nicht brauchst.

Wohlfühlfunktionen festlegen

Voreingestellte WiZ App Wohlfühlfunktionen erzeugen ein Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt und Dich durch den Tag begleitet. WiZ stellt helles Tageslicht zum Energietanken oder Konzentrieren ein. Später geht das Licht langsam zu einem weichen, warmen Weiß über, das eine bessere Entspannung und einen ruhigeren Schlaf ermöglicht.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für Deine Aktivitäten festzulegen.

Millionen Farben und dynamische Lichtmodi

Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in Deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen

Eigene Szenen

Kombiniere verschiedene Farb- und Weißlichteinstellungen und schaffe so die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment Deines Tages. Speichere Deine Szene und rufe sie jederzeit mit der App, der WiZmote Fernbedienung oder Deiner Stimme auf.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A67
- Sockel: E27
- Technologie: Smartes WLAN
- Glasart: Satiniert
- dimmbar: Nur mit bestimmten Dimmern
- Kolbenausführung: Matt

Lampenabmessungen

- Höhe: 14,2 cm
- Gewicht: 0,108 kg
- Breite: 7,7 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Nomineller Lichtstrom: 1521 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 110 mA
- Lichtausbeute: 117 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514372542
- Artikelnr.: 871951437254200
- Produkttitel: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.55
- Spannung: 220-240 V
- Wattleistung: 13 W
- Äquivalente Wattleistung: 100 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 14,2 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 1521 lm
- Nennleistung: 13 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60 Hz
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901115

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514372542
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Bruttogewicht: 0,12 kg
- Höhe: 18,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-04-21
Version: 0.156

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com