

PHILIPS

Bridge Wandleuchte,
15W, E27, ohne
Leuchtmittel

Ecomoods

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Wasserbeständig



8719514385801



Sparen mit Stil

Genießen Sie Ihre Feierabende im Garten mit dieser eleganten, anthrazitfarbenen Wandleuchte für den Außenbereich. Sie heißt Sie mit ihrem warmweißen Licht willkommen und eignet sich ideal als allgemeine Gartenbeleuchtung. Die Leuchte ist ein wahrer Blickfang und ermöglicht es Ihnen zugleich, eine beeindruckende Atmosphäre zu schaffen.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Bis zu 80 % geringerer Energieverbrauch
- Sehr lange Glühlampenlebensdauer
- Robustes und zuverlässiges Material in höchster Qualität

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Elegantes, modernes Design für Ihren Garten
- Mit einem Auge für Details aus erstklassigen und eleganten Materialien gefertigt.
- Eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten

Verbinden Sie Atmosphäre und Komfort

- Warmweißes Licht zum Wohlfühlen

Besondere Eigenschaften

- IP 44 für die Anwendung im Außenbereich

Besonderheiten

Energieeffizient



Außenbeleuchtung von Philips bietet eine ganze Palette kostengünstiger Außenleuchten, bei der modernes Design mit modernen Energiespartechnologien Hand in Hand gehen. Dadurch können Sie im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen bis zu 80 % Energie einsparen. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, es spart Ihnen auch Jahr für Jahr viel Geld.

Sehr lange Glühlampenlebensdauer



Philips Glühlampe mit sehr langer Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden im Lieferumfang enthalten.

Qualitativ hochwertiges Material



Lange Lebensdauer. Für jedes Produkt der Außenbeleuchtungskollektion von Philips wurden qualitativ hochwertige Materialien und Komponenten verwendet, die den Anforderungen im Außenbereich gewachsen sind.

Elegantes, modernes Design

Das moderne Design der Außenbeleuchtungskollektion von Philips ist schlicht, aber elegant und bildet bei Tag und bei Nacht eine dezente Bereicherung für Ihren Garten oder Ihre Terrasse. Sie können aus einer vielfältigen Produktpalette wählen, sodass sicher auch etwas für Ihren Außenbereich und Ihren Geschmack dabei ist.

Ein Auge für Details




Jedes Stück wurde aus qualitativ hochwertigen Komponenten und widerstandsfähigen Materialien wie Spritzguss-Aluminium und Edelstahl gefertigt.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Wand-, Sockel-, Wege- oder Deckenleuchten aus der Außenbeleuchtungskollektion von Philips sind hervorragend für den Garten, die Terrasse, einen Weg oder den Balkon geeignet, wo sie nach Sonnenuntergang eine warme und entspannende Atmosphäre erzeugen und dafür sorgen, dass Sie auch im Dunkeln nicht vom Weg abkommen.

Warmweißes Licht zum Wohlfühlen



Die Außenbeleuchtung von Philips ist eine Produktpalette von Leuchten für den Außenbereich, die ein angenehmes warmweißes Licht erzeugen. Die Farbtemperatur des Lichts beträgt 2700 Kelvin. Gleichzeitig sorgt es für ausreichend Beleuchtung und gute Sicht bei Dunkelheit, damit Ihre Außenbereiche auch nachts sicher sind.

Für Außenanwendungen konstruiert



Die Schutzart IP44 bedeutet, dass das Produkt für den Gebrauch im Außenbereich entwickelt wurde. Somit können Sie sich sicher sein, dass die Außenleuchten Ihren Garten sowohl bei Regen als auch bei Sonnenschein oder Schnee problemlos beleuchten werden.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 10.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,889 kg
- Gesamte Höhe: 212 mm
- Gesamte Länge: 118 mm
- Gesamte Breite: 101 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Lichttechnologie: LED
- Netzstrom: 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Socket: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse II
- Anzahl Lichtquellen: 1

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514385801
- Nettogewicht: 0,89 kg
- Bruttogewicht: 1,23 kg
- Höhe: 25,6 cm
- Länge: 11,8 cm
- Breite: 13,2 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-30
Version: 0.334

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.