

# PHILIPS

Star Decken-/  
Wandspot, 3x

Decken-/Wandspots


2700 K

Schwarz

Dimmbar;ClickFix



8719514435414



## Setze in Deinem Zuhause Akzente mit Licht

Dieser Philips myLiving Star LED-Spot strahlt mit seinem Chromfuß und dem pulver schwarz lackierten Korpus zeitlose Eleganz aus. Mit diesem dimmbaren LED-Spot von Philips kannst Du Dein Licht stufenlos auf das passende Niveau dimmen: von hellem, funktionalem Licht für alltägliche Aufgaben bis hin zu sanftem Licht für entspannte Stunden.

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Mit Unterputz-Dimmern kompatibel
- Hochwertige LED-Beleuchtung

### Moderne LED-Beleuchtung

- Warmweißes Licht

### Besondere Eigenschaften

- Schwenkbarer Spotkopf

### Beleuchtung nach deinen Bedürfnissen und für deine Sicherheit

- Lampenlebensdauer von bis zu 30 Jahren
- 5 Jahre Garantie für Ihre Sicherheit

# Besonderheiten

## Mit Unterputz-Dimmern kompatibel



Regulieren Sie die Helligkeit dieser Philips Leuchte mit einem Unterputz-Dimmer (nicht enthalten), um die Lichtstimmung im Raum anzupassen, eine Besonderheit in Ihrer Wohnung hervorzuheben und vieles mehr.

## Warmweißes Licht



Diese Leuchte verwendet modernste Lichttechnologie von Philips mit den neuen warmweißen, hochmodernen Hochleistungs-LEDs, die eine Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin ermöglichen.

## Lebensdauer bis zu 30 Jahre

LED-Beleuchtung hält länger und vermeidet so den Aufwand durch häufigen Austausch deiner Lichtquelle. Dies reduziert Abfälle erheblich, spart dir aber auch langfristig Geld.

## 5 Jahre Garantie

Alle unsere Spot-Leuchten werden für eine lange Lebensdauer hergestellt. Für das komplette Produkt gilt eine volle 5-jährige Garantie, sodass Sie jeden Tag eine langlebige, hochwertige Beleuchtung genießen können.

## Hochwertige LED-Beleuchtung



Bei der LED-Technologie, die in diese Philips Leuchte integriert ist, handelt es sich um eine einzigartige, von Philips entwickelte Lösung. Während das Licht sofort eingeschaltet ist, sorgt die Technologie für eine optimale Lichtleistung und bringt leuchtende Farben in Ihr Zuhause.

## Schwenkbarer Spotkopf



Richten Sie das Licht exakt dorthin, wo Sie es benötigen, indem Sie den Spotkopf der Leuchte einfach verstellen, drehen oder neigen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 30.000
- Nennlebensdauer: 30.000

### Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Höhenverstellbar: Nein
- Schwenkbarer Spotkopf: Einstellbar – aufsteigend-absteigend
- Staubfrei rostfrei: Nein
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- click!FIX-Montage: Ja
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Akzentuierter Lichtstrahl: Nein
- dimmbar: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- FFP – Frustration Free Pack: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Bewegungs- und Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Perfekt geeignet für die Schaffung von Atmosphäre: Ja
- Perfekt geeignet als Orientierungslicht: Ja
- Mobil: Nein
- Schutzhülle enthalten: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Widerstandsfähige, hochwertige Materialien: Ja
- In jede Richtung drehbar: Ja
- Solarenergie: Nein
- Klappbarer Kopf (auf/ab): Handbuch
- Aufladen über USB: Nein
- Herzstück: Nein
- Herzstück: Nein
- Steckertyp: Kein Stecker

### Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 45
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 110

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Büroflächen, Flur
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: ClickFix, Dimmbar

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,7 kg
- Kabellänge: 660
- Gesamte Höhe: 82 mm
- Gesamte Länge: 198 mm
- Gesamte Breite: 198 mm

### Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

### Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1500
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 13.5
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 3
- Montageoptionen: Einbau- und Einlegeleuchten

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8719514435414
- Nettogewicht: 0,7 kg
- Bruttogewicht: 0,84 kg
- Höhe: 21,7 cm
- Länge: 9,2 cm
- Breite: 21,2 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-30  
Version: 0.267

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.