

PHILIPS

UltraEfficient Einbau- und
Einlegeleuchte 95 mm 2W

Ultraeffizient

DIAMOND CUT Downlight der
A-Klasse

Weiß

8719514494565



Überragende Lichtqualität und attraktives Erscheinungsbild

Philips hat ein ultraeffizientes Downlight entwickelt. Mithilfe neuer Technologien reduzierte es CO₂-Emissionen, Materialverschwendung und den Energieverbrauch. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden hält es mehr als dreimal länger als die entsprechenden LED-Downlights von Philips. Der Energieverbrauch beträgt nur noch 50 %. Das ist genau das, was wir für mehr Nachhaltigkeit auf dem Planeten benötigen.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Philips bietet 5 Jahre Garantie auf LED-Modul und Treiber

Lichteffekt

- Hochwertiger Diffusor Weiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Material und Oberfläche

- Material aus hochwertigem Metall

Besonderheiten

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzliche zur Standardgarantie von 2 Jahren bietet Philips für diese Leuchte 5 Jahre Garantie auf das LED-System, d. h. auf das LED-Modul und den Treiber in dieser Leuchte.

Hochwertiger Diffusor Weiches Licht mit gleichmäßiger Lichtverteilung

Dieser hochwertige Diffusor verteilt ein weiches Licht im ganzen Raum.

Material aus hochwertigem Metall

Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Rund

Design und Materialausführung

- Farbe: White
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 51 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 25.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 110 Grad
- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Home Office
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: UltraEfficient

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 22 mA
- Lichtausbeute: 180 lm/W

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.35

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,083 kg
- Ausschnittlänge: 6.8-8.0 cm
- Ausschnittbreite: 6.8-8.0 cm
- Höhe: 4,95 cm
- Länge: 9,5 cm
- Einbautiefe: 0,2 cm
- Breite: 9,5 cm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Nutzlebensdauer von bis zu: 50.000 Stunde(n)
- Durchmesser: 95 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 360
- Lichtfarbe: 4000
- Netzstrom: AC 220-240
- Leuchte dimmbar: Nein
- LED: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 2
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514494565
- Nettogewicht: 0,08 kg
- Bruttogewicht: 0,11 kg
- Höhe: 10,8 cm
- Länge: 5,6 cm
- Breite: 10,8 cm
- Material-Nummer (12NC): 929003248131



Ausstellungsdatum:
2024-04-12
Version: 0.256

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.