



IMAGEO 3 x einstellbarer Spot

Verwende die drei einstellbaren Spots und das farbenfrohe smarte Licht, um mit der smarten Spotleuchte WiZ Imageo in Schwarz in jedem Raum ein unverwechselbares Ambiente zu schaffen. In Verbindung mit dem vorhandenen WLAN kann sie über die WiZ App oder per Stimme gesteuert werden.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Plattenabmessungen: 8*44 CM
- IP20/Metall/Schwarz



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




Matter zertifiziert

Dieses Produkt ist Matter zertifiziert. Du kannst es mit Deiner bevorzugten Smart-Home-Plattform einrichten und steuern. Es funktioniert nahtlos mit anderen Matter zertifizierten Geräten.




Exklusives SpaceSense™ Licht, das sich bei Bewegung einschaltet

Die SpaceSense-Technologie von WiZ verwandelt Lampen in Bewegungsmelder. Mindestens zwei WiZ Lampen in einem Raum sind nötig, um die Funktionen SpaceSense in der WiZ App zu aktivieren und Lampen mithilfe der Bewegungserkennung automatisch ein- und auszuschalten. Das ist einfach. Das ist SpaceSense. Das ist WiZ.



Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: Rechteck

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schwenkbarer Spotkopf: Ja
Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Nein
LED-Lampe(n) im Lieferumfang
enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang
enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): 90
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Funktional

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lichtausbeute: 69 lm/W

STROMVERBRAUCH

Spannung: 220-240 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,018 kg
Höhe: 12,3 cm
Länge: 44 cm
Breite: 10,5 cm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Nutzlebensdauer von bis zu: 15.000
Stunde(n)
Lichtleistung der im Lieferumfang
enthaltenen Lampe: 345 lm
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
1035
Lichtfarbe: 2200-6500 (RGB)
Leuchte dimmbar: Wireless Dim –
Nicht mit Dimmer verwenden
LED: Ja
LED integriert: Ja
Energieklasse der im Lieferumfang
enthaltenen Lichtquelle: G
Anzahl Lichtquellen: 3
Wattleistung des im Lieferumfang
enthaltenen Leuchtmittels: 4.9
Maximale Wattleistung der
Ersatzlampe: 5 W
IP-Code: IP20
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Ja

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8719514551978
Nettogewicht: 1,02 kg
Bruttogewicht: 1,21 kg
Höhe: 14,5 cm
Länge: 8,3 cm
Breite: 44,3 cm