



## Bodenspot-Starterset

Die mit Niederspannung betriebene Spots zaubern helle, dynamische Lichtreihen. Dank der mitgelieferten Bodenspieße lassen sie sich mühelos in der Einfahrt, im Vorgarten oder im Hinterhof installieren. Die Steuerung dieser wasserbeständigen Spots erfolgt bequem über das vorhandene WLAN-System. Mit bis zu fünf aneinandergereihten Spots wird das Parken, Spazieren und Entspannen im Außenbereich zu einem Vergnügen.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- Für den Außenbereich ausgelegt




## **Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems**

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANs ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



## **Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform**

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



## **Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung**

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.



## **Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi**

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



## **Niedervolttechnologie und einfache Installation**

Konzipiert für Spaß im Außenbereich! Eine komplizierte Verkabelung oder spezielle Installation ist nicht erforderlich. Einfach einstecken und los geht's. Du möchtest den Standort der Leuchte ändern? Dann schraube einfach den Adapter ab und bringe ihn an den gewünschten Ort.



## **Intensiviere die Stimmung, indem Du für jeden Spot eine andere Farbe einstellst**

Intensiviere die Stimmung des Lichts durch das Spiel dynamischer Lichtmodi. Stelle einfach jeden Spot so ein, dass er in einer anderen Farbe leuchtet. Mische und kombiniere Millionen Lichtfarben oder verschiedene Lichtmodi und erzeuge passend zu Deinem Stil einen einzigartigen Lichteffekt.

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor  
Lampenform: Rechteck  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Metall

## NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000  
Nennlebensdauer: 25.000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
LED-Lampe(n) im Lieferumfang  
enthalten: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang  
enthalten: Nein

## LICHTEIGENSCHAFTEN

Abstrahlwinkel: 50 Grad  
Farbkonsistenz: 7 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 2700-5000 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 54 lm/W

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Balkon

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 77 mA

## STROMVERBRAUCH

Spannung: 220-240 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,76 kg  
Gesamte Höhe: 202 mm  
Gesamte Länge: 8.800 mm  
Gesamte Breite: 74 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung der im Lieferumfang  
enthaltenen Lampe: 450  
Gesamte Lichtleistung der Leuchte:  
540  
Lichtfarbe: 2700-5000 (RGB)  
Wattleistung des im Lieferumfang  
enthaltenen Leuchtmittels: 10  
Maximale Wattleistung der  
Ersatzlampe: 10  
IP-Code: IP65 (Adapter IP44)  
Schutzklasse: UL nicht geerdet  
Austauschbare Lichtquelle: Nein  
Anzahl Lichtquellen: 2

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169071599  
Nettogewicht: 1,75 kg  
Bruttogewicht: 2,03 kg  
Höhe: 14 cm  
Länge: 22,9 cm  
Breite: 8,9 cm