




Outdoor LED-Lightstrip, 5m

Die biegsame, wetterfeste WiZ LED-Lichtleiste erzeugt in jedem Außenbereich eine magische, aufregende oder entspannende Atmosphäre. Der Garten, Wege, Einfahrten, Eingangsbereiche, Terrassen oder Balkone erscheinen mit gleichmäßigen Linien aus leuchtenden Farben oder kühlen bis warmen Weißtönen in einem ganz anderen Licht. LED-Lichtleisten für den Außenbereich gehören zu demselben WiZ System wie die beliebten WiZ Lampen für den Innen- und Außenbereich. Das heißt, sie sind mit der WiZ App, WiZmote oder per Stimme über das vorhandene Heim-WLAN einfach zu installieren und zu steuern. Diese biegsamen LED-Lichtleisten funktionieren eigenständig oder zusammen mit anderen WiZ Außenleuchten und machen Außenbereiche schöner und einladender als je zuvor.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Gesamtes Farbspektrum
- Niedervolt
- IP65 (Adapter IP44)/Kunststoff




Sofortige Einrichtung Deines gesamten smarten Lichtsystems

Verbinde Deine neuen Lampen mit Deinem vorhandenen WLAN und schon kannst Du auf alle smarten Funktionen zugreifen. Du kannst Lampen steuern, wenn Du nicht zu Hause bist und Zeitpläne festlegen, um sie automatisch ein- und auszuschalten. Dafür ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Solange der Regler in Reichweite des WLANS ist, sind alle verbundenen Lampen auch außerhalb der WLAN-Reichweite vollständig steuerbar.



Steuerung mit jeder Matter Smart-Home-Plattform

Dieses Produkt ist für Matter zertifiziert. Du kannst es ganz einfach über Google Home, Amazon Alexa, Apple Home oder eine andere Smart-Home-Plattform Deiner Wahl steuern, die auf Matter basiert.



Automatische Funktionen für ein Gefühl von Schutz und Sicherheit durch die Außenbeleuchtung

Stelle Deine Außenbeleuchtung so ein, dass sie jeden Tag automatisch angeht, bevor Du nach Hause kommst. So kannst Du Deine Umgebung klar sehen und bekommst ein Gefühl von Sicherheit. Oder stelle die Beleuchtung so ein, dass sie morgens, wenn sie nicht mehr benötigt wird, automatisch ausgeht. Das spart Energie und Kosten.



Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.

Wasserdicht und wetterfest

Diese Leuchte ist wasserdicht und wetterfest, damit Du den Aufenthalt in Deinem Außenbereich vollauf genießen kannst. Sie ist aus UV-beständigen sowie wind- und schneebeständigen Materialien gefertigt. Die Leuchte hat strenge Tests bestanden, damit sie den meisten Wetterbedingungen standhält.

Niedervolttechnologie und einfache Installation

Konzipiert für Spaß im Außenbereich! Eine komplizierte Verkabelung oder spezielle Installation ist nicht erforderlich. Einfach einstecken und los geht's. Du möchtest den Standort der Leuchte ändern? Dann schraube einfach den Adapter ab und bringe ihn an den gewünschten Ort.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck: Outdoor
dimmbar: Ja

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Weiß
Material: Kunststoff

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
Nennlebensdauer: 15.000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
Inklusive Netzteil: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 7 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
Farbtemperatur: 2700-5000 K
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
Nennlichtausbeute (Nom): 26 lm/W

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer
Schlafzimmer

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 128 mA

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V
Systemleistung: 24

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1,52 kg
Gesamte Höhe: 76 mm
Gesamte Länge: 7.940 mm
Gesamte Breite: 45 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 240
Lichtfarbe: 2700–5000 (RGB)
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 24
IP-Code: IP65 (Adapter IP44)
Schutzklasse: Klasse II

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum:
Minimum of 60 months after
introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169074859
Nettогewicht: 1,55 kg
Bruttогewicht: 1,75 kg
Höhe: 7,6 cm
Länge: 35,6 cm
Breite: 35,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.