

### Lampe 60 W A60 E27 x3

### **Smarte LED**

Farbfähige smarte Lampe

Bis zu 806 Lumen

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder Sprache



8720169204423





# Smartes Licht für den Alltag

Mit Philips LED-Lampen trifft Du ganz einfach die für Deine Zwecke passende Farbauswahl. Sie zeichnet sich durch ein schönes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und sofortige, merkliche Energieeinsparungen aus. Diese Lampe ist mit ihrem klaren und eleganten Design der perfekte Ersatz für die traditionelle Glühlampe.

### **Einfache Einrichtung**

· Einfaches Plug-and-Play

### **Smarte Steuerung**

- · Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar
- · Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

### **Smarte Eigenschaften**

- · Wohlfühlfunktionen festlegen
- · Automatisiere dein Licht mit Routinen

### Lichtmodi

- · Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest

## Besonderheiten

### Einfaches Plug-and-Play



WiZ funktioniert mit deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

### Ortsunabhängige Steuerung



Steuere deine WiZ-Lampen mit deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

### Alle Hände frei dank Sprachsteuerung



Steuere deine Lampen einfach mit deiner Stimme, aktiviere dazu einfach die Integration in Google, Alexa oder richte einen Siri-Kurzbefehl ein.

### Wohlfühlfunktionen festlegen

Voreingestellte WiZ App Wohlfühlfunktionen erzeugen ein Lichtmuster, das der inneren Uhr folgt und Dich durch den Tag begleitet. WiZ stellt helles Tageslicht zum Energietanken oder Konzentrieren ein. Später geht das Licht langsam zu einem weichen, warmen Weiß über, das eine bessere Entspannung und einen ruhigeren Schaf ermöglicht.

### Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

### Millionen Farben und dynamische Lichtmodi



Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen.

# Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest



Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten festzulegen.

### Daten

### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: InnenbeleuchtungLampenform: A60

Sockel: E27Glasart: Satiniertdimmbar: Ja

· Kolbenausführung: Matt

### Lampenabmessungen

· Gewicht: 0,195 kg

### **Nutzlebensdauer**

 Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr

· Lichtstromerhalt: 70%

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 25.000

### Lichteigenschaften

· Farbkonsistenz: 6 SDCM

· Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80

• Farbtemperatur: 2200-6500 K

 Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum

· Nomineller Lichtstrom: 806 lm

• Startzeit: < 0.5 s

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

· Nennlichtausbeute (Nom): 94 lm/W

### **Sonstiges**

· EyeComfort: Ja

### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 65 mA

### Informationen zur Verpackung

• EAN: 8720169204423

• Artikelnr.: 872016920442300

• Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27

822-65 RGB 3CT6

### Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 0.5Spannung: 220-240 V

Äquivalente Wattleistung: 60 WEnergieeffizienz-Label (EEL): F

· Systemleistung: 8,5 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 9

### Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 122 mmGesamte Länge: 122 mmGesamte Breite: 60 mm

### Nennwerte

Nennlebensdauer: 25.000Nennlichtstrom: 806 lmNennleistung: 8.5 W

### **Technische Daten**

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1877826

Referenz für Lichtstrommessung:
 Sphere

### Was unterstützt wird

· Kompatibel mit Effekten: Yes

· WLAN: Wireless G

 Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date

Max. Anzahl von Zubehör: 9999

Kommunikationsprotokolli Pluote

 Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)

### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169204423

Nettogewicht: 0,15 kgBruttogewicht: 0,27 kg

Höhe: 15,5 cmLänge: 8,5 cmBreite: 18 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.348 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.