



8720169250413





Helle LED-Beleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Philips LED-Lampen bieten ein schönes, warmweißes Licht, eine außergewöhnlich lange Nutzlebensdauer und eine unmittelbare, deutliche Energieeinsparung. Mit ihrem eleganten Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für klare Glühlampen.

Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Energieeinsparung von bis zu 90 %
- · Lampe mit langer Nutzlebensdauer bis zu 50 Jahre

Diese Lampen können sich sehen lassen, sie sind ein- und ausgeschaltet attraktiv

· Klassische Glas-LED

Besonderheiten

Energieeinsparung von bis zu 90 %



Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Ersetze Deine vorhandenen Glühlampen oder Halogenlampen und spare sofort über 90 % Energie.

Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden reduziert sich der Aufwand durch häufiges Austauschen Deiner Lampen. So kannst Du mehr als 50 Jahre lang eine perfekte Lichtlösung genießen.

Satiniertes Glas-Design

Dein Lieblingslook mit einer hohen Lichtleistung. Die Lampen im klassischen satinierten Glasdesign erzeugen ein warm schimmerndes Licht wie die traditionellen Glühlampen. Sie passen hervorragend in Dein gesamtes Zuhause.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

· Lampenform: Nicht gerichtete Lampe

Sockel: E27Glasart: Satiniertdimmbar: Nein

Kolbenausführung: MattKolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

Höhe: 10,4 cmBreite: 6 cm

Design und Materialausführung

· Material: Glas

Nutzlebensdauer

· Anzahl der Schaltzyklen: 50.000

• Nennlebensdauer: 35.000 Stunde(n)

Umweltschutz

 Disposal of the product: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

· Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 3000 K

· Nomineller Lichtstrom: 840 lm

• Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort

volle Lichtleistung

• Farbcode: 830 | CCT of 3000K

Sonstiges

· LED-Innovationen: UltraEfficient

Andere Eigenschaften

· Lichtausbeute: 210 lm/W

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8720169250413

· Artikelnr.: 872016925041300

• Produkttitel: LED DISC CLA 60W A60

E27 3000K FR EELA

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.4

· Spannung: AC 220-240 V

· Wattleistung: 4 W

• Äquivalente Wattleistung: 60 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): A

Produktabmessungen und -gewicht

· Länge: 10,4 cm

Technische Daten

• Frequenz: 50-60 Hz

• EPREL-Registrierungsnummer:

1543875

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169250413

• Nettogewicht: 0,04 kg

• Bruttogewicht: 0,09 kg

Höhe: 12 cmLänge: 6,6 cm

· Breite: 6,6 cm



Ausstellungsdatum: 2025-02-19 Version: 0.308 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.