



Genieße auf nachhaltige Weise einen schön beleuchteten Garten

Die Philips Splay LED-Außenwandleuchte in Anthrazitgrau umrahmt ein Lichtpaneel mit einer robusten Einfassung aus Aluminiumdruckguss. Diese ultraeffizienten Außenleuchten nutzen eine bahnbrechende neue Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Materialverschwendung und zur Senkung des Energieverbrauchs.

Nachhaltige Lichtlösungen

- · Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- Ultra Effizient
- · Bis zu 80 % geringerer Energieverbrauch

Moderne LED-Beleuchtung

• 5 Jahre Garantie auf LED-System

Für den Außenbereich

• IP44 – wetterfest

Besondere Eigenschaften

· Leistungsstarkes Licht

Hochwertiges Licht

• Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 50.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Ultra Effizient



Diese Lampe verbraucht mindestens 50 % weniger Energie als gleichwertige Standard-LED-Leuchten von Philips.

Bis zu 80 % geringerer Energieverbrauch



LED-Beleuchtung spart bis zu 80 %
Energie im Vergleich zu herkömmlicher
Beleuchtung mit der gleichen
Lichtleistung. Mit dem Kauf einer
Philips LED-Lampe oder Leuchte
sparst Du von Beginn an Kosten. Jede
Lichtquelle, die Du durch eine LEDLampe ersetzt, macht sich direkt durch
eine niedrigere Stromrechnung bezahlt.

5 Jahre Garantie auf LED-System



Zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren für diese Leuchte bietet Philips auch eine Garantie über 5 Jahre auf das LED-System (LED-Modul und Treiber).

IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Leistungsstarkes Licht

Diese Philips Außenleuchte sorgt für ein leistungsstarkes, warmes Weißlicht. Sie erzeugt einen hellen Lichtkegel zur Beleuchtung Deines Gartens oder Deiner Terrasse.

Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: AnthrazitMaterial: Metall

Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

• Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

 Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein

· Tag-und-Nacht-Sensor: Nein

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

LED integriert: Ja
Bewegungssensor: Nein
Solarenergie: Nein
Warmweißes Licht: Ja
Herzstück: Nein

Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

• Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

· Stil: Zeitgenössisch

Typ: Wandleuchten

· EyeComfort: Nein

· LED-Innovationen: UltraEfficient

 Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Stromverbrauch

· Systemleistung: 4,3

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,6 kg
Gesamte Höhe: 240 mm
Gesamte Länge: 160 mm
Gesamte Breite: 80 mm

Service

Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 800

· Lichtfarbe: 2700

Netzstrom: AC 220–240Leuchte dimmbar: Nein

• Energieklasse der im Lieferumfang

enthaltenen Lichtquelle: B

Maximale Wattleistung der

Ersatzlampe: 3.8

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse I

Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169263796

Nettogewicht: 0,6 kgBruttogewicht: 0,7 kg

Höhe: 30 cmLänge: 10 cmBreite: 12 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.312 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.