

PHILIPS

Camill
Wandleuchte, 1,4 W

Außenleuchten

3000 K

Schwarz

Sensor;Solar;Wasserbeständig



8720169263918



Unsere bisher energieeffizientesten LED-Leuchten

Gib Deiner Außenwand mit der Philips Outdoor LED-Wandleuchte ein historisches Aussehen. Du kannst das helle Streulicht auch wunderbar als Beleuchtung in Deinem Eingangsbereich verwenden. Ihr Retro-Design ist ein stilvolles Element für eine schöne Zeit im Freien.

Einfache Installation

- Keine Verkabelung erforderlich

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
- Ultra-effizientes Solarsystem

Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

Besondere Eigenschaften

- Lampe mit dualer Helligkeit
- Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Hochwertiges Licht

- Helles, weißes Licht 3000 K

Besonderheiten

Keine Verkabelung erforderlich




Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 50.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Ultra-effizientes Solarsystem



Diese mit dem Philips ultra-effizienten Solarsystem ausgestatteten Leuchten liefern bei voll aufgeladenem Akku bis zu 35 Stunden Licht. Genieße helles Licht die ganze Nacht lang, selbst bei schlechtem oder bewölktem Wetter.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Lampe mit dualer Helligkeit


Erzeuge mit der Funktion „Duale Helligkeit“ ein flexibles und ansprechendes Ambiente. Das Licht wird im Ruhezustand dunkler und wenn Personen anwesend sind automatisch heller. So entsteht immer die richtige Helligkeit.

Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor



Diese Leuchten mit eingebautem Bewegungsmelder begrüßen Dich automatisch, wenn Du nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommst. Oder sie werden heller, wenn Besucher eintreffen. Die einzigartige Dämmerungsfunktion schaltet das Licht automatisch ein, wenn es draußen dunkel wird. Eine ideale Sache für lange Sommerabende im Freien oder mehr Sicherheit.

Helles, weißes Licht 3000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein helles, weißes Licht bei 3000 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Ja
- Warmweißes Licht: Nein
- Herzstück: Nein

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000 K

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor, Solar, wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 1,4

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,48 kg
- Gesamte Höhe: 205 mm
- Gesamte Länge: 190 mm
- Gesamte Breite: 140 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 250
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Weißlicht
- Netzstrom: 4 V
- Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: A
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Ja

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169263918
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Bruttogewicht: 0,7 kg
- Höhe: 24 cm
- Länge: 16,5 cm
- Breite: 15 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-10
Version: 0.359

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com