

PHILIPS

Kylis Wandleuchte, 25 W,
GU10, ohne Leuchtmittel

Außenleuchten

Ohne Leuchtmittel

Schwarz

Wasserbeständig



8720169266575



Genieße einen wunderschönen Garten mit Licht

Diese Außenleuchte ist auf die neuesten Trends und Lebensstile abgestimmt. Sie erzeugt die Atmosphäre, die Du Dir schon immer gewünscht hast.

Benutzerfreundlich

- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Für den Außenbereich

- IP44 – wetterfest

Besondere Eigenschaften

- Nach oben und unten gerichteter Lichteffekt

Besonderheiten

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Mit dieser Wandleuchte machst Du das Beste aus Deinem Außenbereich. Du kannst sie hervorragend neben Deiner Eingangstür oder an den Wänden Deiner Terrassen anbringen.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher

eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Nach oben und unten gerichteter Lichteffekt

Diese Philips Außenleuchte erzeugt mit ihrem nach oben und unten gerichteten Lichteffekt die ideale Atmosphäre in Deinem Garten oder auf der Terrasse.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Stauffrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,65 kg
- Gesamte Höhe: 160 mm
- Gesamte Länge: 90 mm
- Gesamte Breite: 78 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Lichttechnologie: LED
- Netzstrom: 220–240 V
- Leuchte dimmbar: Nein
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: keine Angabe
- Fassung/Sockel: GU10
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 25
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 2

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169266575
- Nettogewicht: 0,65 kg
- Bruttogewicht: 0,71 kg
- Höhe: 17 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 10 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.299

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com