



Gartenleuchten, die Du einfach einstecken, anschließen und genießen kannst

In der Produktfamilie der Philips GardenLink Niedervoltleuchten gibt es eine Reihe von Außenleuchten, die Du ganz einfach und sicher selbst installieren kannst. Schließe mehrere Leuchten an ein einziges Netzteil an und stecke es in eine herkömmliche Steckdose. Füge ganz nach Deinen Vorstellungen einfach weitere Leuchten hinzu oder positioniere sie neu. Die Verkabelung ist einfach und Niederspannung bedeutet, dass keine Gefahr für Dich, Deine Kinder oder Deine Haustiere besteht

Benutzerfreundlich

- · Kompatibel mit allen Leuchten und dem Zubehör von GardenLink
- Einfache Installation mit Twist & Lock-Steckverbindern

Sichere Anwendung

· Zusätzliche Sicherheit dank Schutzkleinspannung

Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden

Hochwertiges Licht

• Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Kompatibel mit allen Leuchten und dem Zubehör von GardenLink

Jede Leuchte von GardenLink ist mit dem gleichen Twist & Lock-Steckverbinder für eine einfache Installation und einen einfachen Anschluss ausgestattet. Bei Bedarf kannst Du die Leuchten und das Zubehör einfach neu positionieren und Licht in jede Ecke Deines Gartens bringen.

Einfache Installation mit Twist & Lock-Steckverbindern

Super einfache Installation und einfacher Anschluss mit dem Twist & Lock-Steckverbinder. Stecke die Leuchten einfach in die Steckdose und genieße das Licht!

Zusätzliche Sicherheit dank Schutzkleinspannung

Niederspannungslampen (24 V) kannst Du ohne Stromschlaggefahr selbst installieren. Du brauchst keinen Elektriker.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 20.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 20.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- · Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- · Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- · Bewegungssensor: Nein
- · Solarenergie: Nein
- · Herzstück: Nein

Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

Lichteigenschaften

- · Abstrahlwinkel: 325 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

· Stil: Zeitgenössisch

• Typ: Sockel-/Wegeleuchten

 Zusätzliche Funktionen: Niedervolt, wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 1,45 kg
Gesamte Höhe: 530 mm
Gesamte Länge: 60 mm
Gesamte Breite: 60 mm

Service

• Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 180lm

Lichtfarbe: 2700KNetzstrom: 220-240 VLeuchte dimmbar: Nein

• Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E

 Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 1,5

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

Schutzklasse: Klasse II

· Austauschbare Lichtquelle: Ja

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169269415

Nettogewicht: 1,45 kgBruttogewicht: 1,87 kg

Höhe: 54,7 cmLänge: 14,2 cmBreite: 19,7 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.319 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.