DHILIPS Lampe 60 W; A60, E27, x2 Smarte LED Smarte Lampe mit einstellbarem Weiß Bis zu 806 Lumen

Bequemes Plug-and-Play

Steuerung per App oder Sprache



8720169303034





Smartes Licht fürs Leben

Philips LED-Lampen erzeugen ein schönes, warmweißes Licht. Sie sind äußerst langlebig und verbrauchen ab dem ersten Moment deutlich weniger Energie. Mit ihrem eleganten puristischen Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für Deine herkömmlichen mattierten Lampen.

Daten

Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: InnenbeleuchtungLampenform: A60

Sockel: E27Glasart: Satiniertdimmbar: Ja

· Kolbenausführung: Matt

Lampenabmessungen

· Gewicht: 0,05 kg

Nutzlebensdauer

 Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr

Lichtstromerhalt: 70%

Anzahl der Schaltzyklen: 50.000Nennlebensdauer: 25.000

Lichteigenschaften

· Farbkonsistenz: 6 SDCM

· Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80

• Farbtemperatur: 2700-6500 K

 Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß

· Nomineller Lichtstrom: 806 lm

• Startzeit: <0.5 s

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

· Nennlichtausbeute (Nom): 100 lm/W

Sonstiges

· EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 65 mA

Informationen zur Verpackung

• EAN: 8720169303034

• Artikelnr.: 872016930303400

Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 2PF/6

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.5

· Spannung: AC 220-240 V

· Energieeffizienz-Label (EEL): F

· Systemleistung: 8 W

· Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

Produktabmessungen und -gewicht

Gesamte Höhe: 111 mmGesamte Länge: 111 mmGesamte Breite: 60 mm

Nennwerte

Nennlebensdauer: 25.000Nennlichtstrom: 806 lmNennleistung: 8 W

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1877820

Referenz für Lichtstrommessung:
 Sphere

Was unterstützt wird

· Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

 Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date

· Max. Anzahl von Zubehör: 9999

• Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169303034

Nettogewicht: 0,1 kgBruttogewicht: 0,2 kg

Höhe: 16 cmLänge: 7 cmBreite: 14 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.179 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.