



Wirklich langlebig, mit austauschbarer Lampe und Batterien

Die Philips Solarlampe ist speziell für UltraEfficient Außenleuchten entwickelt.

Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Hochwertiges Licht

· Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 15.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: TransparentMaterial: Glas

Nutzlebensdauer

Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- · Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- · Vollständig witterungsbeständig: Nein
- · LED integriert: Ja
- · Bewegungssensor: Nein
- · Solarenergie: Nein
- · Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

- · Stil: Zeitgenössisch
- · Typ: Zubehör
- · LED-Innovationen: UltraEfficient
- · Zusätzliche Funktionen: Solar

Stromverbrauch

· Systemleistung: 2,5

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,04 kg
Gesamte Höhe: 130 mm
Gesamte Länge: 60 mm
Gesamte Breite: 60 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500

Lichtfarbe: 2700Netzstrom: 27 DCLeuchte dimmbar: Nein

• IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

Schutzklasse: Klasse IIIAnzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169361980

Nettogewicht: 0,04 kgBruttogewicht: 0,1 kg

Höhe: 15,5 cmLänge: 8,5 cmBreite: 8,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-17

Version: 0.263

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als

kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.