



# Leistungsstarkes Licht, dauerhafte Qualität

Philips Lois Flutlichter für den Außenbereich sorgen dank ihres robusten und langlebigen Leuchtendesigns für eine leistungsstarke Beleuchtung für Deinen Garten.

#### Benutzerfreundlich

· Eine große Bandbreite an Anwendungen

#### Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

#### **Hochwertige Qualität**

· Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas

#### Für den Außenbereich

· Wetterfest nach IP65

# **Hochwertiges Licht**

· Hohe Lichtleistung

# Besonderheiten

# Eine große Bandbreite an Anwendungen

Wand-, Sockel-, Wege- oder Deckenleuchten aus der Außenbeleuchtungskollektion von Philips Hue eignen sich hervorragend für Garten, Terrasse, Wege oder den Balkon. Hier schaffen sie nach Sonnenuntergang eine warme, entspannende Atmosphäre und sorgen für sichere Sicht nach Einbruch der Dunkelheit.

## Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 15.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

# Qualitativ hochwertiges Aluminium und echtes Glas



Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Deinen Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und echtem Glas.

#### Wetterfest nach IP65

Die IP-Schutzart besteht aus zwei Ziffern, die sich auf den Schutz gegen feste Stoffe, wie Staub, oder Flüssigkeiten, wie Regen, beziehen. IP65 bedeutet, dass diese Leuchten gegen Wassertropfen aus allen Richtungen geschützt und für den Außeneinsatz geeignet sind.

### **Hohe Lichtleistung**

Erhelle Dein Zuhause mit hoher Lichtqualität

# Daten

#### Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Metall

#### **Nutzlebensdauer**

· Nennlebensdauer: 15.000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

 Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein

· Tag-und-Nacht-Sensor: Nein

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

LED integriert: JaBewegungssensor: NeinSolarenergie: NeinHerzstück: Nein

#### Lichteigenschaften

Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 5000 K

## **Sonstiges**

Stil: Zeitgenössisch

Typ: Wandleuchten

· EyeComfort: Nein

 Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

#### Stromverbrauch

Systemleistung: 10

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0,146 kg
Gesamte Höhe: 90 mm
Gesamte Länge: 110 mm
Gesamte Breite: 20 mm

#### Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

Gesamte Lichtleistung der Leuchte:
 950

· Lichtfarbe: 5000

Netzstrom: AC 220–240Leuchte dimmbar: Nein

 Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

• IP-Code: IP65 | Staubdicht und strahlwassergeschützt

Schutzklasse: Klasse I

· Austauschbare Lichtquelle: Nein

· Anzahl Lichtquellen: 1

### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169365049

Nettogewicht: 0,15 kgBruttogewicht: 0,16 kg

Höhe: 12,7 cmLänge: 3,7 cmBreite: 9,7 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-17 Version: 0.202 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.