

PHILIPS

Track Light
Schienenleuchten 4 x

Schienenleuchten

3000 K

Schwarz

ClickFix

8721103043009



Schlanke und Flexibel schlanke Lichtschiene

Komfort-Beleuchtungssystem mit superschlankem Design

Hochwertiges Licht

- EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut

Passend zu Deiner Einrichtung

- Ausdrucksstarke und elegante Form
- Superschlankes Design

Besonderheiten

EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut



Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da

viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Diese Philips LED-Leuchte liefert über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang

eine konstante Lichtqualität, Lichtleistung und Farbe.

Ausdrucksstarke und elegante Form

Ein klares, modernes Design, das Eleganz und Stil in Deine Räume bringt.

Superschlankes Design

Das schlanke Design eignet sich hervorragend für Räume mit niedrigen Decken, da die Lampe bündig an der Oberfläche sitzt.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminium

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 12.500
- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- click!FIX-Montage: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 5 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Home Office, Wohnzimmer
- Stil: Modern
- Typ: Schienenleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: ClickFix

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.8
- Wattleistung: 5,5 W

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,184 kg
- Höhe: 12 cm

Service

- Garantie: 3 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4X430
- Lichtfarbe: 3000
- Netzstrom: AC 220–240
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: keine Angabe
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 4

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8721103043009
- Nettogewicht: 0,99 kg
- Bruttogewicht: 1,34 kg
- Höhe: 5,5 cm
- Länge: 102,5 cm
- Breite: 12,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-09-20
Version: 0.192

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com