

\_\_\_\_\_\_

470 lm

15000 Std.



8721103047304





# Helle LED-Beleuchtung

Philips LED-Lampen sind sehr langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.

#### Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

· Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Glühlampen

#### Schaffen Sie das richtige Licht für Ihr Zuhause

· Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

## Besonderheiten

# Ähnliche Form und Größe wie herkömmliche Lampen



Das Design dieser modernen und zugleich energiesparende LED-Standardlampe in den gebräuchlichen Abmessungen ist ästhetisch sehr ansprechend. Sie ist der perfekte nachhaltige Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Brad, überprüfe diese Kopie noch einmal für alle. Liest sich nicht gut.

#### Einfache LED für alltäglichen Gebrauch

Die Philips LED für den alltäglichen Gebrauch ist die perfekte Lampe für grundlegende

Beleuchtungsanforderungen. Sie bietet wunderschönes Licht und zuverlässige Leistung, die Du von einer Philips LED-Lampe zu einem erschwinglichen Preis erwarten kannst.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht gerichtete Lampe in Tropfenform
- Sockel: E14dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- · Kolbenmaterial: Glas

#### **Nutzlebensdauer**

- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 15.000

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 300 Grad
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- · Nomineller Lichtstrom: 470 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 109 lm/W

#### **Sonstiges**

· EyeComfort: Nein

#### Informationen zur Verpackung

- . EAN: 8721103047304
- · Artikelnr.: 872110304730400
- Produkttitel: LED classic 40W P45 E14 WW CL ND 3CT/8EC

#### Stromverbrauch

- · Leistungsfaktor: 0.52
- Spannung: AC 220-240 V
- · Äquivalente Wattleistung: 40 W
- · Energieeffizienz-Label (EEL): F
- · Systemleistung: 4,3 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

#### Produktabmessungen und -gewicht

- · Gesamte Höhe: 80 mm
- · Gesamte Länge: 80 mm
- · Gesamte Breite: 45 mm

#### **Technische Daten**

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 2136337
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8721103047304
- · Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruttogewicht: 0,07 kg
- Höhe: 9,7 cmLänge: 5,1 cm
- Breite: 14,5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.259 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.