

PHILIPS

Tynl Deckenventilator
mit Beleuchtung

Deckenventilator mit
Beleuchtung

2700–5500 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung; einste-
llbares Weiß

8721103095909



Deckenventilator mit einziehbaren Flügeln und mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Der Philips [Tynl /Solr] Deckenventilator mit einziehbaren Flügeln und LED-Beleuchtung erhellt Deine Innenräume erhellen und bietet gleichzeitig einen kühlenden Luftstrom. Wähle aus sechs Ventilationsstufen, bis zu einer maximalen Luftmenge von 150 m³/min, um alles zu machen, was Du in Deinem Zuhause vorhast. Die zweiseitigen Ventilatorflügel sind aus robustem Sperrholz gefertigt und behalten ihre Form auch nach tausenden von Betriebsstunden, ohne sich zu verformen. Drehe einfach die Ventilatorflügel um, um die Farbe zu verwandeln – von Weiß zu hellem Holz oder von Schwarz zu dunklem Holz. Ändere die Atmosphäre mit dem sanften Dimmen bis herab auf 10 % und den drei Arten von Weißlicht – Warmweiß (2700 K), Kaltweiß (4000 K) und Tageslichtweiß (5500 K). Mit unserer verbesserten RF-basierten Fernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht mehr auf den Ventilator richten.

Hochwertige Qualität

• Leiser Betrieb

Überwachung

- Intuitive Fernbedienung
- Dimmbar mit drei Weißlichttönen

Lebensdauer

- Leistungsstarker Luftstrom
- Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Luftstromrichtungen

Sicherheit und hohe Lebensdauer

- Sicher und langlebig

Besonderheiten

Leiser Betrieb

Der leise DC-Motor (<50 dB – weniger als das Brummen eines Kühlschranks) stört Dich nicht im Schlaf und lenkt Dich nicht ab, wenn Du Dich konzentrieren musst; die stabile Deckenhalterung minimiert Vibrationen

Intuitive Fernbedienung

Mit einer intuitiven Funkfernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht auf den Ventilator richten.

Dimmbar mit drei Weißlichttönen

Diese Philips Deckenventilatoren mit LED-Beleuchtung bieten sanftes Dimmen bis hinunter zu 10 %; Wähle zwischen warmem Weißlicht (3000 K), kühlem Weißlicht (4300 K) oder Tageslichtweiß (6500 K), damit Du für jeden Moment das richtige Ambiente wählen kannst.

Leistungsstarker Luftstrom

Unser Deckenventilator kühlt schnell und effektiv mit einem robusten DC-Motor, Ventilatorflügeln mit optimiertem Design und mit starkem Luftstrom

Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit

Mit den Philips Deckenventilatoren kannst Du zwischen sechs Gebläsestufen wählen und so den Luftstrom genau an Deine Aktivitäten oder die Jahreszeiten anpassen.

Zwei Luftstromrichtungen

Der DC-Motor ermöglicht Vorwärts- und Rückwärts-Luftstromrichtungen für den ganzjährigen Einsatz: Kühlung im Sommer, Warmluftzirkulation im Winter

Sicher und langlebig

Installiere einmal Deinen Philips Deckenventilator mit LED-Beleuchtung und genieße jahrelang sicheren, sorgenfreien Komfort; entspricht den internationalen Sicherheitsstandards, um Dich vor Stößen, Feuer und alltäglicher Abnutzung zu schützen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–5500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 128

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung, Tunable White

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 330 mA
- Luftstrom des Ventilators: 7.980 m³/h
- Effizienz des Ventilators: 249

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 5,3 kg
- Gesamte Höhe: 38 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4500 @4000K
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103095909
- Nettogewicht: 5,3 kg
- Bruttogewicht: 8,9 kg
- Höhe: 29,4 cm
- Länge: 55,7 cm
- Breite: 55,7 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-03
Version: 0.244

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.