

PHILIPS

Civx Deckenventilator mit
Beleuchtung 32 W
(Ventilator) + 24 W (Leuchte)

Deckenventilator mit
Beleuchtung

3000/4300/6500 K

Weiß

Fernbedienung;SceneSwitch;ei
nstellbares Weiß

8721103103192



Sanfter Luftstrom mit warmem bis kaltem Weißlicht

Der Philips [Velyx/Civx] Deckenventilator mit LED-Beleuchtung erhellt Deine Innenräume und bietet gleichzeitig einen kühlenden Luftstrom. Wähle aus sechs Ventilationsstufen, bis zu einer maximalen Luftmenge von 150 m³/min, um alles zu machen, was Du in Deinem Zuhause vorhast. Die zweiseitigen Ventilatorflügel sind aus robustem Sperrholz gefertigt und behalten ihre Form auch nach tausenden von Betriebsstunden, ohne sich zu verformen. Drehe einfach die Ventilatorflügel um, um die Farbe zu verwandeln – von Weiß zu hellem Holz oder von Schwarz zu dunklem Holz. Ändere die Atmosphäre mit dem sanften Dimmen bis herab auf 10 % und den drei Arten von Weißlicht – Warmweiß (3000 K), Kaltweiß (4500 K) und Tageslichtweiß (6500 K). Mit unserer verbesserten RF-basierten Fernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht mehr auf den Ventilator richten.

Einfach in der Handhabung

- Zweiseitiger Rotorflügel

Überwachung

- Dimmbar mit drei Weißlichttönen

Lebensdauer

- Zwei Luftstromrichtungen
- Komfortabler Luftstrom

Sicherheit und hohe Lebensdauer

- Die originale Flügelform bleibt erhalten
- Sicher und langlebig

Besonderheiten

Zweiseitiger Rotorflügel

Wähle Rotorflügel mit entweder weißer Oberfläche auf der einen und hellem Holz auf der anderen Seite oder schwarzer Oberfläche auf der einen und dunklem Holz auf der anderen Seite; wende einfach die Flügel, um die gewünschte Farbe auszuwählen

Dimmbar mit drei Weißlichttönen

Diese Philips Deckenventilatoren mit LED-Beleuchtung bieten sanftes Dimmen bis hinunter zu 10 %; Wähle zwischen warmem Weißlicht (3000 K), kühlem Weißlicht (4300 K) oder Tageslichtweiß (6500 K), damit Du für jeden Moment das richtige Ambiente wählen kannst.

Zwei Luftstromrichtungen

Der DC-Motor ermöglicht Vorwärts- und Rückwärts-Luftstromrichtungen für den ganzjährigen Einsatz: Kühlung im Sommer, Warmluftzirkulation im Winter

Komfortabler Luftstrom

Unser Deckenventilator kühlt schnell und effektiv mit einem robusten DC-Motor und einem maximalen Luftstrom von 170 m³/min

Die originale Flügelform bleibt erhalten

Die Ventilatorflügel sind aus robustem Sperrholz gefertigt und behalten ihre Form auch nach tausenden von Betriebsstunden, ohne sich zu verformen.

Sicher und langlebig

Installiere einmal Deinen Philips Deckenventilator mit LED-Beleuchtung und genieße jahrelang sicheren, sorgenfreien Komfort; entspricht den internationalen Sicherheitsstandards, um Dich vor Stößen, Feuer und alltäglicher Abnutzung zu schützen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000-4300-6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 104

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Fernbedienung, SceneSwitch, Tunable White

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 260 mA
- Luftstrom des Ventilators: 10.200 m³/h
- Effizienz des Ventilators: 318

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 4,3 kg
- Gesamte Höhe: 340 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 1.320 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2500@4300K
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103103192
- Nettogewicht: 4,3 kg
- Bruttogewicht: 4,3 kg
- Höhe: 19,9 cm
- Länge: 27,6 cm
- Breite: 65,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.248

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.