

PHILIPS

Smart LED GU10 Kit, Gesamtes Farbspektrum, einstellbares Weiß, Schwarz, Einzelpack

Smarte LED

Einstellbares weißes und farbiges Licht

Leuchtmittel, Ringfassung und Anschlussstecker enthalten

Kopf neigbar bis 30°



8721103136114



Beleuchte Dein Zuhause

Upgrade für Deine Beleuchtung mit diesem smarten LED-GU10-Kit, mit einstellbarem weißen Licht von warmen, entspannenden Tönen bis hin zu kühleren, die Konzentration fördernden Farbtönen (2200–6500 K) sowie leuchtenden Farben für dekorative und stimmungsvolle Beleuchtung. Dank der stufenlosen Dimmung von voller Helligkeit bis auf 1 % kannst Du jederzeit die perfekte Stimmung erzeugen.

Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten
- Einfache Installation

Smarte Steuerung

- Die smartere Art, Dein Zuhause zu beleuchten

Smarte Eigenschaften

- Automatisiere dein Licht mit Routinen

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest
- Lebendige und leuchtende Farben

Besonderheiten

Wirklich einfach einzurichten



1. WiZ APP herunterladen
2. Schalte Dein Licht ein
3. Verbinde Dein Licht mit WLAN

Einfache Installation



Entferne einfach den Metallring, setze das Leuchtmittel ein und schließe es an, und befestige dann den Metallring wieder.

Die smartere Art, Dein Zuhause zu beleuchten



Das Kit enthält alles was Du brauchst, um die Vorteile der smarten Beleuchtung zu genießen.

Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest



Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten festzulegen.

Lebendige und leuchtende Farben



Dekoriere Dein Zuhause und stelle mit hellem Licht in lebendigen Farben die richtige Stimmung für jede Gelegenheit ein.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Ja
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 36
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 85

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
- EyeComfort: Nein

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 40 mA

Stromverbrauch

- Spannung: 220-240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,155 kg
- Ausschnittlänge: 6,8-7,5 cm
- Ausschnittbreite: 6,8-7,5 cm
- Einbautiefe: 10 mm
- Gesamte Höhe: 7,2 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50/60
- Durchmesser: 90 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 400
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: MAX 5 LED GU10
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Bauform: NA
- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103136114
- Nettogewicht: 0,16 kg
- Bruttogewicht: 0,21 kg
- Höhe: 10 cm
- Länge: 10,5 cm
- Breite: 12,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.96

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com